



CA 便 中国国内 保冷施設一覽表(REV-2)

平成 22 年 1 月 29 日

Effective FM 29Jan'10

仕向地	通常貨物		危険品		備考	設備状況	
	FRZN	COOL	FRZN	COOL		冷蔵庫 (KEEP COOL)	冷凍庫 (KEEP FRZN)
NRT	○	○	○	○		(国際JL3庫) 5℃	(国際JL3庫) -5℃
PEK	○	○	○*	○*	○* 以下危険品は保冷库での保管は不可とする。 CLS1/2.3/4.3/6/7/8	(国際庫) 164.4㎡(ドア: 3.1(幅)×2.6(高)m) 2℃～8℃	(国際庫) 112.4㎡(ドア: 2.6(幅)×2.5(高)m) 最低 -28℃まで
						(国内庫) 192.98㎡(ドア: 2.5(幅)×1.7(高)m) 0℃～5℃ ※ワクチン等-28℃以下の特別対応も可能。	(国内庫) 94.56㎡(ドア: 2.5(幅)×1.7(高)m) 最低 -15℃まで
PVG	○	○	○	○		(国際庫) 270㎡ I . 2℃～8℃ II . 15℃～20℃ I 及び II の設定が可能	(国際庫) 72㎡ 0℃～-20℃まで
DLC	○	○	○	○		25㎡(ドア: 120(幅)×200(高)cm) 2℃～-5℃	25㎡(ドア: 120(幅)×200(高)M) -18℃
SZX	○	○	○	○	CLS1-9受託可能	28㎡が2部屋(ドア: 2.3(幅)×2.3(高)m) 0℃～10℃まで	28㎡(ドア: 1.8(幅)×1(高)m) 最低 -18℃まで
CTU	○	○	○	○		63㎡(ドア: 2(幅)×2.4(高)m) 0℃～5℃まで	51㎡(ドア: 2(幅)×2.4(高)m) -20℃～-25℃まで
NKG	○	○	X	X		50㎡(ドア: 2.52(幅)×2.27(高)m) 2℃～5℃まで	50㎡(ドア: 2.52(幅)×2.27(高)m) -18℃まで
TSN	○	○	○	○	CLS1.6/8受託不可	100㎡(ドア: 1.7(幅)×0.9(高)m) 2℃～8℃まで	100㎡(ドア: 1.9(幅)×1.2(高)m) 10℃以下 ※1個あたり80*の制限あり
WUH	○	○	X 国内・国際	X 国内・国際		(国際庫) 59㎡(ドア: 2.1(幅)×2(高)m) 0℃～-40℃の設定しかできません。	(国際庫) 37㎡(ドア: 2.1(幅)×2(高)m) 0℃～-40℃設定しかできません。
						(国内庫) 106㎡(ドア: 2.1(幅)×2(高)m) 0℃～-40℃の設定しかできません。	(国内庫) 72㎡(ドア: 2.1(幅)×2(高)m) 0℃～-40℃設定しかできません。
SIA	○	○	X	X		57㎡(926平方英尺) (ドア: 182(幅)×78(高)cm) 0℃～-4℃	21㎡(336平方英尺) (ドア: 203(幅)×104(高)cm) 0℃～-25℃
FOC	○	○	X	X		6㎡(ドア: 100(幅)×120(高)cm) 2℃～8℃	2㎡(ドア: 100(幅)×120(高)cm) -6℃～-18℃
NKG	○	○	X	X		50㎡(ドア: 252(幅)×227(高)cm) 2℃～5℃	50㎡(ドア: 252(幅)×227(高)cm) -18℃